



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

C792 Druckkassette mit sehr hoher Kapazität

Drucker: C792

Seitenreichweite

Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY)	20,000 Standard-Seiten
Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz (K)	20,000 Standard-Seiten
Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798	

Zusammenfassung Test:

90% Konfidenzintervall
Farbe (CMY) kombiniert= 20505 Seiten
Druckkassette Schwarz= 26065 Seiten

Bei Fragen zu diesem Test kontaktieren Sie bitte:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Datum der Tests

1. Jul. 2010 7. Jul. 2010

Anzahl der Druckkassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Anzahl der in die Berechnung einbezogenen Kassetten	C= 9	M= 9	Y= 9	K= 9
Art der Druckkassette	Ein Stück			
Schüttelmethode				
1. Schütteln	Bei "Wenig Toner"-Anzeige			
2. Schütteln	Bei "Wenig Toner"-Anzeige			
Druckmodus	Kontinuierlich			
Anzahl der Drucker, auf denen getestet wurde	3			
Verwendetes Papier	Hammermill Tidal MP - 20# - Letter			
Papiereinzug	Hochformat			
Version des Treibers	PDF Sent directly to printer			
Betriebssystem				
Software-Anwendung				
Version der Testseite	ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf			
An-/Ausschalten täglich	Ja			
Verwendung vorab erstelltes Dokument	Nein			
Verwendung Kopf- und Fußzeile	Ja			
Computer				
Computer RAM und CPU Typ				
PC / Druckeranschluß	Network			



ISO/IEC 19798 Prüfungsbericht

Drucker	Farbe	Druckkassette	Temperatur C / F			Luftfeuchtigkeit			Seitenleistung	Kassette wurde in Berechnung einbezogen
			Durchschnitt	Max	Min	Durchschnitt	Max	Min		
DVT-191	C	CAN1017602B8	22 / 71	23 / 73	21 / 70	50	53	48	24015	Ja
DVT-191	C	CAN1017602AE	22 / 72	24 / 75	22 / 71	48	51	42	19315	Ja
DVT-190	C	CAN1017602B6	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	23385	Ja
DVT-190	C	CAN1017602B0	22 / 72	24 / 75	22 / 71	48	51	42	19915	Ja
DVT-190	C	CAN1018103C5	22 / 72	24 / 75	21 / 70	50	57	42	18565	Ja
DVT-192	C	CAN1017602AA	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	24845	Ja
DVT-192	C	CAN1017602AD	22 / 71	22 / 72	22 / 71	50	51	49	19385	Ja
DVT-192	C	CAN101820321	23 / 73	24 / 75	22 / 71	51	57	42	21385	Ja
DVT-191	C	CAN101820322	23 / 73	24 / 75	22 / 71	53	57	47	25835	Ja
DVT-191	k	CAN101760248	22 / 71	23 / 73	21 / 70	50	53	48	26270	Ja
DVT-190	k	CAN101750328	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	26180	Ja
DVT-192	k	CAN10172023F	22 / 71	23 / 73	21 / 70	50	53	48	29980	Ja
DVT-191	k	CAN101770057	23 / 73	24 / 75	22 / 71	49	57	42	25269	Ja
DVT-190	k	CAS10177005A	23 / 73	24 / 75	22 / 71	50	57	42	30035	Ja
DVT-192	k	CAN101760245	23 / 73	24 / 75	22 / 71	50	57	42	27734	Ja
DVT-191	k	CAN101820339	23 / 73	24 / 75	22 / 71	53	57	47	24290	Ja
DVT-190	k	CAN101820337	22 / 72	24 / 75	22 / 71	54	57	48	28271	Ja
DVT-192	k	CAN10182033C	22 / 72	24 / 75	22 / 71	54	58	48	27605	Ja
DVT-191	m	CAN10176028B	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	26915	Ja
DVT-190	m	CAN101760295	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	24494	Ja
DVT-192	m	CAN101760297	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	26903	Ja
DVT-191	m	CAN10176028C	22 / 71	22 / 72	22 / 71	50	51	49	19785	Ja
DVT-191	m	CAN101810448	23 / 73	24 / 75	22 / 71	51	57	42	27220	Ja
DVT-190	m	CAN101760289	22 / 71	22 / 72	22 / 71	51	51	49	21648	Ja
DVT-190	m	CAN10181044E	23 / 73	24 / 75	22 / 71	50	57	42	20149	Ja
DVT-192	m	CAN101760291	23 / 73	24 / 75	22 / 71	49	57	42	20905	Ja
DVT-192	m	CAN101810454	23 / 73	24 / 75	22 / 71	53	58	47	20735	Ja
DVT-191	y	CAN101760236	22 / 71	23 / 73	21 / 70	50	53	48	26145	Ja
DVT-190	y	CAN1017602CF	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	24949	Ja
DVT-192	y	CAN101760233	22 / 71	23 / 73	21 / 70	51	53	48	25940	Ja
DVT-191	y	CAN10176023A	22 / 72	24 / 75	22 / 71	48	55	42	19562	Ja
DVT-191	y	CAN10182032B	23 / 73	24 / 75	22 / 71	51	57	42	26050	Ja
DVT-190	y	CAN1017602CB	22 / 72	24 / 75	22 / 71	48	52	42	19250	Ja
DVT-192	y	CAN1017602C3	22 / 72	24 / 75	22 / 71	49	57	42	18595	Ja
DVT-190	y	CAN10182032D	23 / 73	24 / 75	22 / 71	53	57	47	19308	Ja
DVT-192	y	CAN10182032A	23 / 73	24 / 75	22 / 71	53	57	47	20495	Ja

	Durchschnitt	Standard-Abweichung	90% Konfidenzint
Druckkassette Cyan	21849	2719	20164
Druckkassette Magenta	23195	3164	21234
Druckkassette Gelb	22255	3388	20155
Farbe (CMY) kombiniert			20505
Druckkassette Schwarz	27293	1981	26065